

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025

콤비 레일

상태: 2026. 6. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - 콤비 레일 VX, VX IT, TX CableNet용

C 장착 앵글 콤비네이션, 케이블 라우팅을 위한 해머 헤드가 있는 케이블 가이드 레일과 케이블 클램프로 케이블을 고정하기 위한 용도. 케이블은 케이블 클램프나 케이블 타이 또는 벨크로 밴드를 사용하여 콤비네이션 레일에 고정시켜서 변형을 방지할 수 있음.

특징

주문 번호	VX 5302.025
제품 설명	C 장착 앵글 콤비네이션, 케이블 라우팅을 위한 해머 헤드가 있는 케이블 가이드 레일과 케이블 클램프로 케이블을 고정하기 위한 용도. 케이블은 케이블 클램프나 케이블 타이 또는 벨크로 밴드를 사용하여 콤비네이션 레일에 고정시켜서 변형을 방지할 수 있음.
장점	인클로저 프레임 내부 및 외부에 장착 가능
사용 영역	VX 프레임 구조에 라우팅된 케이블의 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	인클로저 프레임의 수직 레일 간에 직접 나사 체결
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT 폭: = 1,200 mm 깊이: = 1,200 mm
폭에 적합	1,200 mm
포장 단위	4 개
순 중량	2.8 kg

특징

총 무게	3.16 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	11.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm