

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

콤비 레일

상태: 2026. 3. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - 콤비 레일 19"(482.6mm)용

특징

주문 번호	IT 5302.026
사용 영역	19"(482.6mm) 레벨에 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	콤비 레일용 장착 장치 포함, 케이블 고정용 장착 액세서리 없음
설치 옵션	19"(482.6mm) 장착 레벨 내에서, 19"(482.6mm) 시스템 천공에
치수	높이: 1 U
적합한:	인클로저 유형: TS IT VX IT TX CableNet
포장 단위	4 개
순 중량	1.348 kg
총 무게	1.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	5.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

특징

제품 설명

Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19" level, for installation within the 19" mounting level or at the 19" system punchings