

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능

상태: 2026. 1. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.035 - 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE, TX CableNet용

전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립



특징

주문 번호	DK 5302.035
장점	<p>인클로저 전면에서 공구를 사용하지 않고 1인 조립할 수 있으며, 시간을 절약할 수 있음</p> <p>EIA 시스템 드릴 구멍의 세 개의 고정 구멍 모두 조립 구성품의 스크류 고정을 위해 사용된다.</p> <p>또는 TE 8000에서 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 나사 체결 가능</p>
사용 영역	<p>전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도</p> <p>무거운 설치 장치 지지용</p> <p>개별적인 19"(482.6mm) 레벨 간격에 맞추기 위한 용도</p>
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	<p>19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글</p> <p>전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임</p> <p>19"(482.6mm) 장착 앵글(стандарт)용</p> <p>19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용</p>

특징

부하량	1500 N
참고 사항	각 측면당 효과적인 접촉면은 25mm임
적합한:	인클로저 유형: VX IT TE TX CableNet
레벨 간격	600 - 825 mm
포장 단위	2 개
순 중량	2.86
총 무게	3.06
PCF/VE(크래들-게이트)	11.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261