

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.038

브래킷

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.038 - 브래킷 콤비네이션 레일용

인클로저 내부 두 개의 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 간에 콤비네이션 레일의 가변 장착용.



특징

주문 번호	VX 5302.038
제품 설명	인클로저 내부의 두 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 간에 콤비네이션 레일의 가변 장착용.
장점	고정 지점 사이를 고정하는 길쭉한 구멍을 통한 유연한 나사 체결
사용 영역	캐스케이드 케이블 라우팅
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
포장 단위	8 개
순 중량	0.36 kg
총 무게	0.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73182900

특징

ETIM 9

EC002625

ECLASS 8.0

27189234

제품 설명

Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated