

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19인치 케이블 브리지, 가변 깊이

상태: 2026. 5. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.042 - 19인치 케이블 브리지, 가변 깊이

케이블 링크는 인클로저의 전면 및 후면 조립 레벨 사이의 19인치 조립 레벨 내에서 케이블 가이드를 위한 통합 기능을 제공합니다.

특징

주문 번호	IT 5302.042
제품 설명	인클로저의 조립 레벨 내에서 전면 및 후면 19인치 조립 레벨 사이에 통합형 케이블 가이드를 수행할 수 있는 편리한 방법.
장점	브러시 스트립을 통한 전면 케이블 인입으로 케이블 인입 영역의 열 차단 후면 확장 시 패치 레벨과 구성 요소 간의 직접적 케이블 가이드, 후면 스위치 조립 시 최적의 케이블 가이드 깊이 조절이 완벽하게 가능하며, 케이블 링크의 무한한 적용 확장성을 제공 전환부 격벽을 통해 잘못된 공기 흐름 방지 상방향 개방형 설계, 이미 설치된 케이블에서의 간편한 추가 장착용 상방향으로 1U 확장 가능한 케이블 링크, 브러시 스트립이 포함된 추가 케이블 통과 패널 사용
재료	강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-V0
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	케이블 링크 브러시 스트립
설치 옵션	전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도
레벨 간격	500 - 750 mm
높이 단위	1 U
부하 용량(정적 하중)	150 N

특징

적합한:	인클로저에 관계없이 다양하게 장착
참고 사항	고정 재료 별도 주문
포장 단위	1 개
순 중량	6.8 kg
총 무게	7.239 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
관세 번호	73269098
제품 설명	19인치 케이블 브리지, 가변 깊이, 500~750mm, RAL 9005