

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.043

## 케이블 트레이, 깊이 조절 가능

상태: 2026. 4. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - 케이블 트레이, 깊이 조절 가능 VX IT, TE 8000 용

전면 및 후면 장착 영역 사이에서 보호된 케이블 라우팅을 위한 용도.



## 특징

주문 번호	DK 5302.043
제품 설명	전면 및 후면 장착 영역 사이에서 보호된 케이블 라우팅을 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	프로파일 레일 시스템 VX IT Standard 장착 앵글 시스템 TX CableNet 프로파일 레일 시스템 TS IT
Instalation position in 19" area	VX IT Standard: 최소 510mm - 최대 710mm, 대체 부착 장치 포함한 경우 415mm - 615mm TX CableNet: 최소 510mm - 최대 710mm, 대체 부착 장치 포함한 경우 415mm - 615mm TS IT: 최소 510mm - 최대 710mm, 대체 부착 장치 포함한 경우 415mm - 615mm

## 특징

길이	350: 550 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.74 kg
총 무게	1.94 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	7.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005