


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

케이블 클램프 레일, 깊이 조절 가능

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - 케이블 클램프 레일, 깊이 조절 가능 VX IT, TE 용

VX IT 및 TE용. 두 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이의 장착 간격에 맞게 길이를 유연하게 조절할 수 있음.

특징

주문 번호	DK 5302.044
장점	레일 깊이를 다양하게 조절할 수 있어, 2개의 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이의 고정 간격에 맞게 길이를 조절할 수 있음.
사용 영역	<p>인클로저 프레임에 케이블을 라우팅하고 배치된 케이블의 당김을 완화하기 위한 용도. 케이블 타이나 벨크로 밴드를 사용하여 케이블을 케이블 클램프 레일에 고정할 수 있음.</p> <p>이 케이블 클램프 레일은 직접 19"(482.6mm) 장착 레벨 후면에 가로로 또는 2개의 장착 레벨 사이에 있는 인클로저의 깊이에 걸 수 있게 되어 있음. 스크루를 이용한 추가 체결로 장치를 고정함.</p>
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품 포함
레벨 간격	350 - 550 mm
참고 사항	장착 치수 + 170mm = 19" 레벨 간격, VX/IT 스탠다드에서 장착 치수 + 175mm = 19" 레벨 간격, VX IT 다이내믹에서
포장 단위	1 개
순 중량	0.67 kg
총 무게	0.687 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.