

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.051

## 케이블 덕트

상태: 2026. 4. 17 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.051 - 케이블 덕트 VX IT, TX CableNet, Data Rack

## 용

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트

## 특징

주문 번호	DK 5302.051
제품 설명	숨겨진 케이블 라우팅을 위한 케이블 덕트. 경첩이 장착된 덕트 커버를 통해 언제든지 간편하게 케이블에 접근, 또는 제거 가능. 덕트에는 덕트 후면 패널을 통해 하우징 안쪽에 케이블을 인입하는 옵션이 있음. 덕트에 미 장착 상태로 제공된 케이블 고정 스트립은 깊이 조절 가능하며 덕트의 케이블 핑거에 맞물려서 케이블 라우팅을 지원함. 케이블 덕트는 대안으로 스크루로 체결 가능. 최적의 공기 유도를 위해 VX IT용 브러시 키트와 함께 결합 가능.
장점	공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치 U 기반 케이블 라우팅을 통한 높은 포장 밀도. 배면 열반 가능 케이블 덕트는 냉기 통로 인클로저 내에서 통기단락에 대한 격벽 요소로 사용 가능 밀폐 가능한 케이블 글랜드, 1U 장착 기준의 설치 구성품 계장 가능
기술 사양	통합 19인치 조립 컷아웃(1U): 4개
재료	강판 UL 94-HB에 준하는 플라스틱
색상	RAL 9005
제공 범위	케이블 덕트 커버 2개 케이블 핑거 14개, 6U 케이블 지지바 10개 조립 부품

## 특징

높이 단위	38 U
참고 사항	인클로저 타입 VX IT의 내부 설치가 대칭인 경우 19" 장착 앵글 dynamic 과 조합 불가능하고, 비대칭 내부 설치인 경우 단면 설치가 가능합니다.
치수	폭: 109.5 mm 깊이: 314.5 mm 길이: 1,699 mm
적합한:	인클로저 유형: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet 폭: = 800 mm 높이: = 1,800 mm = 1,900 mm = 2,000 mm
폭에 적합	800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	7.4 kg
총 무게	7.98 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	30.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
제품 설명	Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm