

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.052

케이블 덕트

상태: 2026. 2. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.052 - 케이블 덕트 VX IT, TX CableNet, Data Rack

용

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트

특징

주문 번호	DK 5302.052
제품 설명	숨겨진 케이블 라우팅을 위한 케이블 덕트. 경첩이 장착된 덕트 커버를 통해 언제든지 간편하게 케이블에 접근, 또는 제거 가능. 덕트에는 덕트 후면 패널을 통해 하우징 안쪽에 케이블을 인입하는 옵션이 있음. 덕트에 미 장착 상태로 제공된 케이블 고정 스트립은 깊이 조절 가능하며 덕트의 케이블 핑거에 맞물려서 케이블 라우팅을 지원함. 케이블 덕트는 대안으로 스크루로 체결 가능. 최적의 공기 유도를 위해 VX IT용 브러시 키트와 함께 결합 가능.
장점	공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치 U 기반 케이블 라우팅을 통한 높은 포장 밀도. 배면 열반 가능 케이블 덕트는 냉기 통로 인클로저 내에서 통기단락에 대한 격벽 요소로 사용 가능 밀폐 가능한 케이블 글랜드, 1U 장착 기준의 설치 구성품 계장 가능
재료	강판 UL 94-HB에 준하는 플라스틱
색상	RAL 9005
제공 범위	케이블 덕트 커버 2개 케이블 핑거 14개, 6U 케이블 지지바 10개 조립 부품
높이 단위	42 U

특징

적합한:	19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)과 조합할 수 없음, VX IT용
참고 사항	인클로저 타입 VX IT의 내부 설치가 대칭인 경우 19" 장착 앵글 dynamic과 조합 불가능하고, 비대칭 내부 설치인 경우 단면 설치가 가능합니다.
치수	폭: 109.5 mm 깊이: 314.5 mm 길이: 1,872 mm
적합한:	인클로저 유형: VX IT Data Rack TX CableNet 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm = 2,122 mm
폭에 적합	800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	9.2
총 무게	9.54
PCF/VE(크래들-게이트)	32.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	법주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177958586
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703