## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5302.053 케이블 덕트

상태: 2025. 11. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



## DK 5302.053 - 케이블 덕트 VX IT, TX CableNet, Data Rack 용

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트

#### 특징

| 주문 번호 | DK 5302.053  |
|-------|--|
| 제품 설명 | 숨겨진 케이블 라우팅을 위한 케이블 덕트. 경첩이 장착된 덕트 커버를 통해<br>언제든지 간편하게 케이블에 접근, 또는 제거 가능. 덕트에는 덕트 후면 패<br>널을 통해 하우징 안쪽에 케이블을 인입하는 옵션이 있음. 덕트에 미 장착<br>상태로 제공된 케이블 고정 스트립은 깊이 조절 가능하며 덕트의 케이블 핑<br>거에 맞물려서 케이블 라우팅을 지원함. 케이블 덕트는 대안으로 스크루로<br>체결 가능. 최적의 공기 유도를 위해 VX IT용 브러시 키트와 함께 결합 가능. |
| 장점    | 공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치 U 기반 케이블 라우팅을 통한 높은 포장 밀도. 배면 열반 가능 케이블 덕트는 냉기 통로 인클로저 내에서 통기단락에 대한 격벽 요소로 사용 가능 밀폐 가능한 케이블 글랜드, 1U 장착 기준의 설치 구성품 계장 가능   |
| 재료    | 강판<br>UL 94-HB에 준하는 플라스틱   |
| 색상    | RAL 9005   |
| 제공 범위 | 케이블 덕트<br>커버 2개<br>케이블 핑거 14개, 6U<br>케이블 지지바 10개<br>조립 부품  |
| 높이 단위 | 47 U   |
|       |  |

© Rittal 2025

### 특징

| 적합한:            | 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)과 조합할 수 없음, VX IT용  |
|-----------------|---|
| 참고 사항           | 인클로저 타입 VX IT의 내부 설치가 대칭인 경우 19" 장착 앵글 dynamic<br>과 조합 불가능하고, 비대칭 내부 설치인 경우 단면 설치가 가능합니다. |
| 치수              | 폭: 109.5 mm   |
|                 | 깊이: 314.5 mm  |
|                 | 길이: 2,099 mm  |
| 적합한:            | 인클로저 유형: VX IT  |
|                 | TX CableNet   |
|                 | 폭: = 800 mm   |
|                 | 높이: = 2,200 mm  |
|                 | = 2,200 mm  |
| 폭에 적합           | 800 mm  |
| 포장 단위           | 1 개   |
| 순 중량            | 10.2  |
| 총 무게            | 10.78   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 39.1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된  |
|                 | PCF 값(크래들-게이트)  |
| <br>관세 번호       | 73269098  |
| EAN             | 4028177958593   |
| ETIM 9          | EC000012  |
| ECLASS 8.0      | 27400703  |
|                 |   |

© Rittal 2025 3