


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.122

장착 프레임에 케이블 루트

상태: 2026. 2. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.122 - 장착 프레임에 케이블 루트 VX, VX IT용

네트워크 및 서버 어플리케이션의 케이블 고정 및 배선용



특징

주문 번호	VX 5302.122
장점	공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치 대안으로 스크루로 체결 가능 케이블 라우팅 요소를 장착하기 위한 통합 다기능 천공 열쇠 구멍 마운트를 통해 7U 피치 패턴에서 PDU 고정을 위한 통합 장착용 구멍
사용 영역	네트워크 및 서버에 적용 시 수직 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품

특징

설치 옵션	루프 및 베이스 프레임 사이 VX IT 프레임 구조에, 둘레 전체 또는 800mm 폭의 VX IT 랙에서는 상단과 하단 종방향 버팀대 사이에서 스크루 체결이 가능
조립 설명서	전체 인클로저 깊이에 걸쳐 쿼 체결장치를 사용하여 프레임 구조에 장착. 800mm 폭의 인클로저에서 장착 시 19"(482.6mm) 설치 종방향 버팀대에 추가 체결이 가능함
치수	폭: 145 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT 높이: = 2,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	4.8 kg
총 무게	5.02 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	19.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85389099
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
제품 설명	Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening