

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.161

깊이 버팀심

상태: 2026. 4. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.161 - 깊이 버팀심 19"(482.6mm) 장착 앵글용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

특징

주문 번호	VX 5302.161
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이내믹)용
제품 설명	인치 단위의 장착 앵글을 수용하기 위한 용도.
장점	특히 고중량 장치(최대 15,000N) 개선된 하중 분배로 안정성 향상 대칭 또는 비대칭 설치 가능 단면 비대칭(측면 오프셋) 설치에서 Liquid Cooling Unit(LCU)의 통합이 나 케이블 라우팅을 위한 더 많은 공간 21", 23" 또는 24" 부품으로 대체 설치하기 위한 인치 단위 장착 앵글의 통 합에 적합
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	깊이 버팀대 조립 부품 서포트 스트립 4개(상단 2개, 하단 2개)
조립 설명서	깊이 1000mm 이상, 폭 600mm 이상의 인클로저에 장착 앵글을 장착하려 면 추가로 VX IT용 서포트 레일이 필요함
적합한:	인클로저 유형: VX IT, Dynamic 폭: > 600 mm 깊이: = 1,000 mm
포장 단위	4 개

특징

순 중량	10 kg
총 무게	10.36 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	39.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	482.6mm(19") 장착 앵글용 깊이 버팀대, 인치 단위의 장착 앵글을 수용하기 위한 용도. 인클로저 폭 > 600mm용, 인클로저 깊이 = 1,000mm용, 강판, 도장 처리, RAL 9005

승인

설명	제조사 인증
----	--------