


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널

상태: 2026. 1. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - 브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널

19"(482.6mm)

브러시 스트립이 있는 390 x 40mm(2U) 또는 390 x 20mm(1U) 컷아웃 포함, 케이블 클램프 스트랩 수용 가능



특징

주문 번호	DK 5302.202
제품 설명	인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19"(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도.
장점	케이블 인입부를 확대하기 위해 두 패널을 서로 쉽게 결합할 수 있음
사용 영역	1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본
재료	강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 광섬유, 브러시 스트립: 플라스틱 PA6, 할로겐프리 브러시 스트립 장착 바디: 플라스틱 PVC, 할로겐 함유
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005

특징

장착용 컷아웃	폭:390 mm 높이:30 mm
치수	폭: 482.6 mm
높이 단위	1 U
포장 단위	1 개
순 중량	0.2
총 무게	0.243
PCF/VE(크래들-게이트)	0.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177952874
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604