Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5307.190 네트워크/서버 인클로저 VX IT

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 5307.190 - 네트워크/서버 인클로저 VX IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 빈 인클로저

VX IT, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 개별 설치용 빈 인클로저로 19"(482.6mm) 내부 설치 없이 IP 55까지의 보호 등급 및 다양한 치수에서 사용 가능.







특징

주문 번호	VX 5307.190
재료	강판
	알루미늄
	모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
	Front door: Aluminium, 1.25 mm
	Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장
	후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅
	전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035
	전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
	손잡이 및 경첩: RAL 9005

© Rittal 2025 2

특징

제공 범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
	전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
	후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
	전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524
	E
	루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
	글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
	글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)
	19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
	별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
	IPPC 팔레트
치수	폭: 800 mm
	높이: 2,000 mm
	깊이: 800 mm
높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
루프 버전	일체형, 폐쇄형
후면 도어 버전	강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
전면 도어 버전	알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩
장착 앵글 버전	없음
베이스 버전	글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
프로파일 레일 위치 버전	없음
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
IK 코드	IK08
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	강판
포장 단위	1 개

© Rittal 2025 3

특징

순 중량	85.6
총 무게	95.6
PCF/VE(크래들-게이트)	235.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
EAN	4028177944992
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	Negative Certificate 표면 처리 보호 등급
설명	제조사 인증 적합성 인증 적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4