

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5316.175

VX IT 칸막이 랙

상태: 2025. 12. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5316.175 - VX IT 칸막이 랙 2분할형, 통풍

VX IT, 통풍형, 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 깊이 가변식 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.



특징

주문 번호	VX 5316.175
제품 설명	다양한 사용자 그룹이 가지는 개별 액세스 권한을 위해, 중앙의 공통 하우징에 다양한 애플리케이션을 통합할 수 있는 스마트 하우징 솔루션. 별도의 배선을 포함하여 물리적으로 완전히 분리된 설비는 각 개별 구획 (compartment)의 개별 확장을 위해 2중 설비 컴파트먼트로 나뉘며 동시에 IT 인프라를 안전하게 수용.
장점	482.6mm(19") 장착 레벨이 사전 설치된 캐비닛, 컴파트먼트당 전면과 후면, 개별적, 상호 독립적으로 조정 가능 사전 조립된 레벨 간격 740mm, 개별 조정 가능 우측 장착 도어 경첩을 좌측으로 조정 가능 모든 면에서 열반 설치 가능 19" 장착 프레임에 통합된 공기 유도 플레이트 (air baffle plate) 도어 열림각 최대 130°, 열반 설치에서 최대 115°
기술 사양	구획당 적재 용량 최대 500kg

특징

재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프 플레이트: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.0mm 전면 도어와 후면 도어: 강판 1.5mm 장착 앵글: 강판, 2.5mm
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 19" 장착 레벨, 경첩 및 손잡이 RAL 9005로 도장
제공 범위	VX IT 컴파트먼트 랙, 2중 폐쇄형 설비 컴파트먼트 포함 구획당 482.6mm(19") 장착 레벨, 전면 및 후면, 왼쪽 및 오른쪽의 통합 파티션에 나사로 고정 강판 도어 2개, 통풍형, 전면 및 후면 가운데가 분리된 글랜드 플레이트, 인클로저 깊이 전체에 걸쳐 사전 설치된 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 등전위 분당 포함, 접지 스트랩 장착용으로 제공 482.6mm(19") 장착 섹션 2개, 컴파트먼트당 전면과 후면에 깊이 조절식으로 장착됨, 전면과 주변에 통합 공기 차단 포함 4개 키
치수	폭: 800 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 1,200 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
19"(482.6mm) 장착	2 x 23 U 482.6mm(19") 장착 레벨 포함, 컴파트먼트당 전면과 후면, 개별적, 상호 독립적으로 조정 가능

특징

후면 공간에 수직으로 PDU 장착	IEC C20 연결부가 있는 수직 PDU(PDU 최대 길이 1.000mm), 주문 번호 7979.117/.118/.217/.317/.417 수직 PDU - CEE 플러그/16 A, 1~/3~, 주문 번호 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
버전	칸막이 랙, 2 x 23 U
루프 버전	루프 플레이트, 일체형, 루프 중간부의 양쪽에 케이블 라우팅 포함
Design doors	최대 130° 도어 열림각 2점식 빗장형 잠금장치 포함
후면 도어 버전	2분할형, 통풍
전면 도어 버전	2분할형, 통풍
장착 앵글 버전	19" 장착 앵글, VX IT 컴파트먼트 랙에
베이스 버전	사전 조립된 확장 가능한 2피스형 폐쇄형 바닥 플레이트가 있는 바닥 프레임
19"(482.6mm) 레벨 버전	전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨 범용 장착 브래킷이 있는 19" 장착 레벨, 전면 및 후면, 가변 깊이, 그리드 12.5mm, 왼쪽과 오른쪽에 분리 패널로 체결됨, 통합 공기 유도 플레이트 (air baffle plate) 포함 내부 설치 또는 케이블 라우팅을 위한 추가 공간으로 각 컴파트먼트의 오른쪽과 왼쪽에 통합된 수직 1U 19" 장착 컷아웃이 있는 공기 유도 플레이트 (air baffle plate).
프로파일 레일 위치 버전	전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨
부하량	1,000 kg
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	200

특징

총 무게	216
EAN	4028177950115
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

인증서	표면 처리
설명	제조사 인증 적합성 인증