


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5331.190

## 네트워크/서버 인클로저 VX IT

상태: 2026. 6. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5331.190 - 네트워크/서버 인클로저 VX IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 빈 인클로저

VX IT, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 개별 설치용 빈 인클로저로 19"(482.6mm) 내부 설치 없이 IP 55까지의 보호 등급 및 다양한 치수에서 사용 가능.



## 특징

|                |  |
|----------------|--|
| 주문 번호          | VX 5331.190  |
| 재료             | 강판<br>알루미늄<br>모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm<br>전면 도어: 알루미늄, 1.25mm<br>후면 도어: 강판, 1.5mm          |
| 표면 처리          | 인클로저 프레임: 전착도장<br>후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅<br>전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리                   |
| General colour | RAL 7035   |
| 색상             | 인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035<br>전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션<br>손잡이 및 경첩: RAL 9005 |

## 특징

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 제공 범위                   | <p>도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임</p> <p>전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩</p> <p>후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩</p> <p>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형</p> <p>글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형</p> <p>글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)</p> <p>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)</p> <p>별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)</p> <p>IPPC 팔레트</p> |
| 치수                      | <p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 2,200 mm</p> <p>깊이: 800 mm</p>  |
| 높이 단위                   | 47 U  |
| 높이 단위                   | 47 U  |
| 루프 버전                   | 일체형, 폐쇄형  |
| 후면 도어 버전                | 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩  |
| 전면 도어 버전                | 알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩   |
| 장착 앵글 버전                | 없음  |
| 베이스 버전                  | 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형  |
| 프로파일 레일 위치 버전           | 없음  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만   |
| IK 코드                   | IK08  |
| 참고 사항                   | 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음   |
| 기본 재료                   | 강판  |
| 포장 단위                   | 1 개   |

## 특징

|                 |   |
|-----------------|---|
| 순 중량            | 81.5 kg   |
| 총 무게            | 86.5 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 213.1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)   |
| 관세 번호           | 94032080  |
| ETIM 9          | EC002499  |
| ECLASS 8.0      | 27180207  |
| 제품 설명           | VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55 |

## 승인

|     |  |
|-----|--|
| 승인  | UL + C-UL (listed)                     |
| 인증서 | Negative Certificate<br>표면 처리<br>보호 등급 |
| 설명  | 제조사 인증<br>적합성 인증<br>적합성 인증 UK          |