

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



PC 5366.300

PC 인클로저 시스템

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

PC 5366.300 - PC 인클로저 시스템

모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 허락되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.

특징

주문 번호	PC 5366.300
버전	상부 모니터링 도어, 키보드 서랍, 소형 장착 분리 기능 공간과 장치 선반 있음
제품 설명	모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 허락되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.
재료	인클로저, 도어, 후면 도어, 장착 분리 기능 공간, 받침대: 강판 손잡이, 장식용 트림 패널 : 플라스틱 도어 트림 패널 : 알루미늄 모니터링 창: 단판 안전 유리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 분리 기능 공간, 받침대: 분체 코팅
색상	인클로저, 도어, 장식용 트림 패널, 받침대: RAL 7035 손잡이: RAL 9006와 유사 모니터 영역, 도어 중앙부: RAL 7015
제공 범위	인클로저, 도어, 후면 도어 상부 모니터링 도어 설치 칸막이, 소형 키보드 서랍 장치 선반
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 636 mm

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)	480 x 70 x 260 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	93.5
총 무게	95.5
EAN	4028177693210
ECLASS 8.0	27180501

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK