

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.350

PC 인클로저 시스템

상태: 2026. 6. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.350 - PC 인클로저 시스템

모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 승인되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.



특징

주문 번호	PC 5366.350
버전	상부 모니터링 도어, 키보드 서랍, 소형 장착 분리 기능 공간과 장치 선반 있음
제품 설명	모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 무단 접근으로부터 완벽한 보호.
재료	인클로저, 도어, 후면 도어, 장착 분리 기능 공간, 받침대: 강판 손잡이, 장식용 트림 패널: 플라스틱 도어 트림 패널: 알루미늄 모니터링 창: 단판 안전 유리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 분리 기능 공간, 받침대: 분체 코팅
General colour	RAL 7035

특징

색상	인클로저, 도어, 장식용 트림 패널, 받침대: RAL 7035 손잡이: RAL 7015 모니터 영역, 도어 중앙부: RAL 7015
제공 범위	인클로저, 도어, 후면 도어 글랜드 플레이트 상부 모니터링 도어 설치 칸막이, 소형 키보드 서랍 장치 선반
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 636 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)	480 x 70 x 260 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	97.5 kg
총 무게	100 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	363.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002502

특징

ECLASS 8.0

27180501

제품 설명

PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf

승인

승인

UL + C-UL (listed)

인증서

표면 처리

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK