

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5368.050

PC 인클로저 시스템

상태: 2023. 3. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5368.050 - PC 인클로저 시스템

모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 승인되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.

특징

주문 번호	PC 5368.050
버전	상부 모니터링 도어, 키보드 서랍과 장치 선반 있음.
제품 설명	모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 무단 접근으로부터 완벽한 보호.
재료	인클로저, 도어, 후면 도어, 장착 분리 기능 공간, 받침대: 강판 손잡이, 장식용 트림 패널: 플라스틱 도어 트림 패널: 알루미늄 모니터링 창: 단판 안전 유리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	인클로저, 도어, 장식용 트림 패널, 받침대: RAL 7035 손잡이: RAL 7015 모니터 영역, 도어 중앙부: RAL 7015
제공 범위	인클로저, 도어, 후면 도어 글랜드 플레이트 상부 모니터링 도어 키보드 서랍 장치 선반
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 836 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55

특징

보호 등급 NEMA	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	Type 1, 12
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)	480 x 70 x 260 mm
포장 단위	1 개
중량/개수	111 kg
구리 함량(kg/개)	0
EAN	4028177959446
ETIM 7.0	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

승인

승인	GOST UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK