

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5380.830

## VX IT 케이블 매니지먼트 인클로저

상태: 2026. 5. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5380.830 - VX IT 케이블 매니지먼트 인클로저

케이블 설치, 고정 및 보관을 위한 용도 또는 LCP 설비가나란하지 않을 때 빈 인클로저로 사용.



## 특징

주문 번호	VX 5380.830
제품 설명	케이블 배선, 고정 및 보관을 위한 용도 또는 액체 냉각 패키지(LCP) 설치가 고르지 않을 때 빈 인클로저로써 사용.
장점	여분 케이블의 최적 수용 및 구조화된 케이블 매니지먼트
사용 영역	완전히 구성된 네트워크 랙과 서버 랙 사이 케이블 매니지먼트 인클로저로써 역할 두 개의 인클로저 라인에서 LCP의 개수가 동일하지 않을 경우 냉/온 통로 차폐의 대칭 보정을 위한 빈 인클로저로 사용 LCP 설치의 간단한 추후 장착을 위한 플레이스 홀더로써 역할
재료	강판 알루미늄
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035

## 특징

색상	인클로저: RAL 7035 전면: RAL 9005
제공 범위	전면 도어와 후면 도어가 있는 인클로저 프레임 전면 알루미늄 도어, 폐쇄형 검은색 디자인 트림 패널, 180° 경첩 후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 루프/글랜드 플레이트 2개, 브러시 스트립을 통한 케이블 인입용 컷아웃 포함 VX 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 3개가 좌측 및 우측에 각각 장착됨
치수	폭: 300 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,000 mm
버전	케이블 매니지먼트 인클로저
참고 사항	열반 인클로저의 처음/끝에 설치하려면 측면 패널이 필요함
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	90 kg
총 무게	90 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
제품 설명	VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm

## 승인

# 승인

---

인증서

표면 처리

---

설명

적합성 인증