

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5386.000

## PC 인클로저 시스템

상태: 2026. 6. 1 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5386.000 - PC 인클로저 시스템

모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 허락되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.

## 특징

주문 번호	PC 5386.000
버전	상부 모니터링 도어, 키보드 서랍과 장치 선반 있음.
제품 설명	모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 허락되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.
재료	인클로저, 도어, 후면 도어, 장착 분리 기능 공간, 받침대: 강판 손잡이, 장식용 트림 패널: 플라스틱 도어 트림 패널: 알루미늄 모니터링 창: 단판 안전 유리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 분리 기능 공간, 받침대: 분체 코팅
색상	인클로저, 도어, 장식용 트림 패널, 받침대: RAL 7035 손잡이: RAL 9006와 유사 모니터 영역, 도어 중앙부: RAL 7015
제공 범위	인클로저, 도어, 후면 도어 상부 모니터링 도어 키보드 서랍 장치 선반
치수	폭: 800 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 636 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55

## 특징

보호 등급 NEMA	NEMA 12
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)	480 x 70 x 260 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	123.4 kg
총 무게	126 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180501
제품 설명	PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK