

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275

장착 프레임, 19" (482.6mm)

상태: 2026. 2. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - 장착 프레임, 19"(482.6mm) TS, TS IT용

전방 및 후방 482.6mm(19") 레벨 설치용, 용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 모든 깊이로 고정할 수 있습니다.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | DK 5501.275 |
| 제품 설명 | TS 프레임 구조 안에서 19"(482.6mm) 장착 레벨의 통합을 위해 견고하게 연결된 19"(482.6mm) 장착 프레임. 공구 없는 장착을 포함하여 완전한 시스템 호환성을 위한 TS IT에 맞는 프레임. 루프 프레임과 베이스 프레임 사이에서 깊이 가변식 고정. 개별 높이 단위를 양방향에 숫자로 표기. 제로 U 공간 양측에 PDU 버스바의 공간 절약형 통합을 위한 후면 장착 프레임, Dynamic Rack Control(RFID)과 케이블 매니지먼트의 통합을 위해 준비되어 있는 전면 장착 프레임. |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 초벌칠됨 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 높이 단위 | 42 U |
| 설치 위치 | 후면 |
| 부하량 | 최대 15000N 정적 하중, 하중이 2개의 19"(482.6mm)장착 프레임에 균일하게 분배, 완전히 구성된 경우. |

특징

| | |
|------------|--|
| 참고 사항 | 인클로저 프레임의 외부 장착 레벨은 기타 다른 설치 장비를 위해 비워둠. 공기 유도 플레이트로 가장자리를 돌려 차폐 가능. |
| 적합한: | 인클로저 유형: TS TS IT 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 14 kg |
| 총 무게 | 16.5 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 제품 설명 | DK Mounting frame, 482.6 mm (19"), For WxH: 800x2000 mm, Rear, RAL 9005 |