

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.450

## 슬라이딩 레일, 1U, 고정 설치

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.450 - 슬라이딩 레일, 1U, 고정 설치 VX IT, TS IT, TX CableNet용

전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립

## 특징

주문 번호	DK 5501.450
제품 설명	부품의 조립 및 측면으로 배출하는 구성품의 통풍을 위한 측면 시스템 드릴 구멍.
장점	필요한 19”(482.6mm) 레벨 간격을 설정한 후 19”(482.6mm) 장착 앵글의 시스템 천공에 간단하게 걸어서 장착
사용 영역	전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도 무거운 설치 장치 지지용
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
Distance between mounting levels	745 mm
길이	675 mm
설치 옵션	19”(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
조립 설명서	VX IT에서 19”(482.6mm) 레벨 간격은 조립 전에 적절히 조정해야 함
부하량	800N, 정적
참고 사항	각 측면당 효과적인 접촉면은 35mm임
접촉면	폭: 35 mm

## 특징

적합한:	인클로저 유형: VX IT TS IT
포장 단위	2 개
순 중량	1.8 kg
총 무게	2.02 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	7.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Slide rail, 1 U, D: 675 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 745 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings