

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.480 - 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE, TX CableNet용

전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립



특징

주문 번호	DK 5501.480
장점	<p>인클로저 전면에서 공구를 사용하지 않고 1인 조립할 수 있으며, 시간을 절약할 수 있음</p> <p>EIA 시스템 드릴 구멍의 세 개의 고정 구멍 모두 조립 구성품의 스크류 고정을 위해 사용된다.</p> <p>또는 TE 8000에서 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 나사 체결 가능</p>
사용 영역	<p>전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도</p> <p>무거운 설치 장치 지지용</p> <p>개별적인 19"(482.6mm) 레벨 간격에 맞추기 위한 용도</p>
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	<p>19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글</p> <p>전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임</p> <p>19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에</p>
부하량	1500 N

특징

참고 사항	각 측면당 효과적인 접촉면은 25mm임
적합한:	인클로저 유형: TS IT VX IT TE TX CableNet
레벨 간격	600 - 900 mm
포장 단위	2 개
순 중량	3.2
총 무게	3.74
관세 번호	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261