

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

장치 선반, 고정 설치

상태: 2026. 6. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - 장치 선반, 고정 설치 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용

19" 조립 레벨 사이에 고정 조립용

특징

주문 번호	DK 5501.655
장점	공구가 필요 없는 시간 절약형 1인 조립
사용 영역	개별적인 레벨 간격에 맞추기 위해 깊이 조절 가능
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임
사용 영역	더 큰 레벨 간격의 경우 사전 조립된 레벨 간격을 줄여야 하며, 적재력은 50kg입니다.
부하량	50kg
치수	폭: 484 mm
적합한:	인클로저 유형: VX IT TS IT TE TX CableNet
레벨 간격	400 - 600 mm
포장 단위	1 개

특징

순 중량	4.5 kg
총 무게	4.82 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	25 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Component shelf, WxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, distance between levels: 400-600 mm, depth-variable, RAL 9005