Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.695 장치 선반, 고정 설치

상태: 2025. 10. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 5501.695 - 장치 선반, 고정 설치 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용

19" 조립 레벨 사이에 고정 조립용





특징

주문 번호	DK 5501.695
장점	공구가 필요 없는 시간 절약형 1인 조립
사용 영역	개별적인 레벨 간격에 맞추기 위해 깊이 조절 가능
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	19"(482.6mm) - 전면 및 후면 L 장착 앵글 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 프레임
사용 영역	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
부하량	100kg
치수	폭: 484 mm

© Rittal 2025

특징

적합한:	인클로저 유형: VX IT TS IT TE
레벨 간격	400 - 600 mm
포장 단위	1 개
순 중량	5.427
총 무게	5.73
PCF/VE(크래들-게이트)	21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177679139
E-Number Sweden	E7239589
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3