

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.825

TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트

상태: 2026. 2. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.825 - TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | DK 5501.825 |
| 제품 설명 | 외부 설치 레벨에 설치된 앵글 시스템의 경우 차단재의 충돌을 피하기 위해 둘레 전체에 브러시 스트립을 이용. |
| 사용 영역 | 통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용. |
| 재료 | 강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB |
| 표면 처리 | 분사 도장 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 수직 트림 패널 2개 수평 트림 패널 2개 브러시 스트립 4개 셀 PU 발포 피스 4개 조립 부품 |

특징

| | |
|------------|---|
| 조립 설명서 | 브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음. 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음. |
| 적합한: | 폭: 600 mm 높이: 2,200 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 4.918 kg |
| 총 무게 | 5.177 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| 제품 설명 | DK Air baffle plate, WxH: 600x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles |