Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






DK 5501.835 TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공 기 유도 플레이트

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 5501.835 - TS IT 19" (482.6 mm) 장착 앵글 용 공기 유도 플레이트

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

주문 번호	DK 5501.835
제품 설명	외부 설치 레벨에 설치된 앵글 시스템의 경우 차단재의 충돌을 피하기 위해 둘레 전체에 브러시 스트립을 이용.
사용 영역	통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료	강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	수직 트림 패널 2개 수평 트림 패널 2개 브러시 스트립 4개 셀 PU 발포 피스 4개 조립 부품 가림 패널 6개, 1U

© Rittal 2025

특징

조립 설명서	브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음. 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에 만 장착할 수 있음.
적합한:	폭: 800 mm 높이: 2,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	8.74
총 무게	9.2
관세 번호	73269098
EAN	4028177679207
E-Number Sweden	E7239701
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3