

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025 팬 마운팅 플레이트

상태: 2026. 3. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - 팬 마운팅 플레이트 VX IT, TS IT, TX CableNet 용

버전에 따라 VX IT, TS IT 또는 TE 8000의 액티브 통풍용.



특징

주문 번호	DK 5502.025
제품 설명	액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
사용 영역	루프 플레이트에 통합된 컷아웃에 사용하기 위한 용도
색상	RAL 9005
제공 범위	팬 장치 1개 팬 2개 온도제어기 1대 연결 케이블, 개방 조립 부품
치수	폭: 340 mm 높이: 59 mm 깊이: 550 mm
참고 사항	지정된 소음 수준은 첫 번째 팬에 대한 것임 배전함 또는 국가별 고유 연결 커넥터로 연결

특징

적합한:	인클로저 유형: VX IT TS IT 폭: 800 mm 800 mm 800 mm 깊이: 800 mm 1,000 mm 1,200 mm
포장 단위	1 개
총 무게	4.8 kg
관세 번호	84149000
ECLASS 8.0	27189272
제품 설명	SK 팬 장착 플레이트, 루프 플레이트용, 2개의 팬 포함, 최대 6개의 팬으로 확장 가능, WHD: 340x59x550mm

승인

설명	적합성 인증 UK
----	-----------