

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.101 케이블 덕트

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.101 - 케이블 덕트 TS IT용

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트



## 특징

주문 번호

DK 5502.101

제품 설명

숨겨진 케이블 라우팅을 위한 케이블 덕트. 경첩이 장착된 덕트 커버를 통해 언제든지 간편하게 케이블에 접근, 또는 제거 가능. 덕트에는 덕트 후면 패널을 통해 하우징 안쪽에 케이블을 인입하는 옵션이 있음. 덕트에 미 장착 상태로 제공된 케이블 고정 스트립은 깊이 조절 가능하며 덕트의 케이블 핑거에 맞물려서 케이블 라우팅을 지원함. 케이블 덕트는 대안으로 스크루로 체결 가능. 최적의 공기 유도를 위해 TS IT용 브러시 키트와 함께 결합 가능.

장점

공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치

U 기반 케이블 라우팅을 통한 높은 포장 밀도.

배면 열반 가능

케이블 덕트는 냉기 통로 인클로저 내에서 통기단락에 대한 격벽 요소로 사용 가능

밀폐 가능한 케이블 글랜드, 1U 장착 기준의 설치 구성품 계장 가능

## 특징

재료	강판 UL 94-HB에 준하는 플라스틱
색상	RAL 9005
제공 범위	커버 및 조립 부품 포함 여분 케이블용 케이블 리테이너 4개
설치 옵션	높이 2200mm의 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 TS IT에서 높이 2000mm의 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 TS IT에서 45U의 데이터 랙에서
높이 단위	42 U
치수	폭: 95 mm 높이: 1,866 mm 깊이: 150 mm
포장 단위	1 개
순 중량	8.46 kg
총 무게	8.86 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
제품 설명	DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles