## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5502.115 케이블 핑거

상태: 2025. 11. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)



# DK 5502.115 - 케이블 핑거 VX IT용

U 관련 케이블 배치용

#### 특징

주문 번호	DK 5502.115
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
제품 설명	1U 단계씩 19"(482.6mm) 장착 레벨에 구조화된 케이블 라우팅을 위한 용 도.
장점	공구 없이 간단하게 19"(482.6mm) 장착 앵글에 직접 결합
재료	UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상	RAL 9005
설치 옵션	장착 앵글에 설치는 전후 장착 앵글에서 전면뿐 아니라 측면에서도 가능
참고 사항	공기 유도 플레이트와 조합해서도 케이블 라우팅 가능
치수	폭: 14 mm 길이: 261 mm
높이 단위	6 U
포장 단위	14 개
순 중량	0.784
총 무게	0.937
관세 번호	39269097
EAN	4028177679290
E-Number Sweden	E7239801
ETIM 9	EC000322

© Rittal 2025 2

## 특징

ECLASS 8.0

27400703

© Rittal 2025 3