


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.255

브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널

상태: 2026. 6. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.255 - 브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널

19"(482.6mm)

케이블 유도를 위한 컷아웃 및 브러시 스트립 포함.



특징

주문 번호	DK 5502.255
제품 설명	인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19"(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도.
사용 영역	1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본
재료	강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
장착용 컷아웃	폭:390 mm 높이:20 mm
치수	폭: 482.6 mm
높이 단위	1 U
포장 단위	1 개
순 중량	0.2 kg

특징

총 무게	0.486 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	DK Cable entry panel, 1 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x20 mm, With brush strip, RAL 9005