


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.265

브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널

상태: 2026. 3. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.265 - 브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널

19"(482.6mm)

브러시 스트립이 있는 390 x 40mm(2U) 또는 390 x 20mm(1U) 컷아웃 포함, 케이블 클램프 스트랩 수용 가능



특징

| | |
|---------|--|
| 주문 번호 | DK 5502.265 |
| 제품 설명 | 인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19"(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도. |
| 사용 영역 | 1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본 |
| 재료 | 강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB |
| 표면 처리 | 분사 도장 |
| 장착용 컷아웃 | 폭:390 mm 높이:40 mm |
| 치수 | 폭: 482.6 mm |
| 높이 단위 | 2 U |
| 포장 단위 | 1 개 |

특징

| | |
|------------|--|
| 순 중량 | 0.7 kg |
| 총 무게 | 0.703 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| 제품 설명 | DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm, RAL 9005 |