



DK 5502.305 - 서랍 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용

482.6mm(19") 마운팅 앵글의 전면에 설치하기 위해 사용 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함, 장치 목록, 기술 설명서, 소책자 자료 수납용

특징

| | |
|-----------------|--|
| 주문 번호 | DK 5502.305 |
| 제품 설명 | 19"(482.6mm) 장착 앵글에 전면 고정을 위한 용도. 업무 목록, 기술 설명서 및 소책자 자료 등을 수납하기 위한 용도로 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함. 2U 소형 변형 버전은 스윙 프레임 내부에 장착하는 데도 적합함. |
| 재료 | 강판 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 조립 완성 안전 잠금장치 12321 |
| 내측 깊이 | 419 mm |
| 내측 폭 | 411 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 6.406 kg |
| 총 무게 | 6.9 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 25.7 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

특징

ECLASS 8.0

27189261

제품 설명

DK Drawer, 2 U, For a 482.6 mm (19") attachment level,
Installation depth: 427 mm, RAL 9005