Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.325 서랍

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 5502.325 - 서랍 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용

482.6mm(19") 마운팅 앵글의 전면에 설치하기 위해 사용 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함, 장치 목록, 기술 설명서, 소책자 자료 수납용

특징

주문 번호	DK 5502.325	
제품 설명	19"(482.6mm) 장착 앵글에 전면 고정을 위한 용도. 업무 목록, 기술 설명 서 및 소책자 자료 등을 수납하기 위한 용도로 커버 및 다단 전개식 슬라이 딩 레일 포함. 2U 소형 변형 버전은 스윙 프레임 내부에 장착하는 데도 적합 함.	
재료	강판	
색상	RAL 9005	
제공 범위	조립 완성 안전 잠금장치 12321	
내측 깊이	419 mm	
내측 폭	411 mm	
포장 단위	1 개	
순 중량	7.785	
총 무게	8.195	
PCF/VE(크래들-게이트)	31.2 kg CO2 eq (Cat B)	
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)	
관세 번호	73269098	
EAN	4028177679399	

© Rittal 2025 2

특징

E-Number Sweden	E7239796	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3