

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.325

서랍

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.325 - 서랍 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용

482.6mm(19") 마운팅 앵글의 전면에 설치하기 위해 사용 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함, 장치 목록, 기술 설명서, 소책자 자료 수납용

특징

주문 번호	DK 5502.325
제품 설명	19"(482.6mm) 장착 앵글에 전면 고정을 위한 용도. 업무 목록, 기술 설명서 및 소책자 자료 등을 수납하기 위한 용도로 커버 및 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함. 2U 소형 변형 버전은 스윙 프레임 내부에 장착하는 데도 적합함.
재료	강판
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 완성 안전 잠금장치 12321
내측 깊이	419 mm
내측 폭	411 mm
포장 단위	1 개
순 중량	7.785 kg
총 무게	8.195 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	31.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002620

특징

ECLASS 8.0

27189261

제품 설명

DK Drawer, 3 U, For a 482.6 mm (19") attachment level,
Installation depth: 427 mm, RAL 9005