


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.130

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 12. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.130 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 앵글 있음

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5507.130
재료	강판 3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치: RAL 9005
제공 범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉) 전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩 후면 강판 도어, 180° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형 루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm

특징

높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
레벨 간격(납품 시 상태)	545 mm
부하량	15,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
품목 번호 관련 참고 사항:	개별 설치 시 이미 조립, 체결된 측면 패널이 있는 인클로저 주문
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	112.5
총 무게	121.5
EAN	4028177696419
ECLASS 8.0	27180207

승인

인증서	보호 등급
-----	-------