

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.131

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2026. 6. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5510.131 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 프레임

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임 이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5510.131
재료	강판 알루미늄 3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치: RAL 9005

특징

제공 범위	<p>도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임</p> <p>전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩</p> <p>후면 강판 도어, 180° 경첩</p> <p>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형</p> <p>글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형</p> <p>19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능</p> <p>글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)</p> <p>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)</p> <p>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)</p> <p>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)</p> <p>IPPC 팔레트</p>
치수	<p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 2,000 mm</p> <p>깊이: 1,200 mm</p>
높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	144 mm / 308 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
Design doors	폐쇄형, IP 55
19"(482.6mm) 레벨 버전	장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량	15,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
참고 사항	<p>설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음</p> <p>높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하여 인도함</p>

특징

기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	110 kg
총 무게	117.2 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U, IP 55

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리 보호 등급
설명	적합성 인증