

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5513.141

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5513.141 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 프레임 포함

TS IT, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임으로 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수로 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5513.141
재료	강판 알루미늄 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치: RAL 9005

특징

제공 범위	<p>도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임</p> <p>전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩</p> <p>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능</p> <p>스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.</p> <p>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)</p> <p>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)</p> <p>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)</p> <p>IPPC 팔레트</p> <p>루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함</p> <p>후방 강판 도어, 폐쇄형, 수직 분할, 180° 경첩</p>
치수	<p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 2,200 mm</p> <p>깊이: 1,000 mm</p>
높이 단위	47 U
높이 단위	47 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	84 mm / 168 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
Design doors	솔리드형
19"(482.6mm) 레벨 버전	장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량	15,000 N
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	알루미늄

특징

포장 단위	1 개
순 중량	99
총 무게	104.2
EAN	4028177706224
E-Number Sweden	E7239885
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	적합성 인증