

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.130

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.130 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 앵글 있음

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임 이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5514.130
재료	강판 3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치: RAL 9005
제공 범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉) 전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩 후면 강판 도어, 180° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형 루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
치수	폭: 800 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 1,000 mm

특징

높이 단위	47 U
높이 단위	47 U
레벨 간격(납품 시 상태)	745 mm
부하량	15,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
품목 번호 관련 참고 사항:	개별 설치 시 이미 조립, 체결된 측면 패널이 있는 인클로저 주문
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	126.7 kg
총 무게	139 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180207

승인

인증서	보호 등급
-----	-------