

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5514.790

## 네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 12. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.790 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 빈 인클로저

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 개별 설치용 빈 인클로저로 19"(482.6mm) 내부 설치 없음, 다양한 치수에서 사용 가능.

## 특징

|                |   |
|----------------|---|
| 주문 번호          | DK 5514.790   |
| 재료             | 강판<br>알루미늄  |
| 표면 처리          | 인클로저 프레임: 전착도장<br>내부 설치: 전착도장<br>도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅   |
| General colour | RAL 7035  |
| 색상             | 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035  |
| 제공 범위          | 도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임<br>전면 알루미늄 모니터링 도어(180°)<br>후면 강판 도어, 180° 경첩<br>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E<br>루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형<br>글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형<br>글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)<br>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)<br>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)<br>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)<br>IPPC 팔레트 |

## 특징

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 치수                      | 폭: 800 mm<br>높이: 2,200 mm<br>깊이: 1,000 mm  |
| Design doors            | 폐쇄형, IP 55   |
| 19"(482.6mm) 레벨 버전      | 19"(482.6mm) 내부 설치 미포함   |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만  |
| 참고 사항                   | 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음<br>높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하여 인도함 |
| 기본 재료                   | 알루미늄   |
| 포장 단위                   | 1 개  |
| 순 중량                    | 105.8  |
| 총 무게                    | 110.6  |
| EAN                     | 4028177703384  |
| E-Number Sweden         | E7239951   |
| ETIM 9                  | EC002499   |
| ECLASS 8.0              | 27180207   |

## 승인

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 승인  | UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리<br>보호 등급     |
| 설명  | 적합성 인증             |