

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.120

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.120 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 앵글 포함

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 깊이 가변식 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.



특징

| | |
|----------------|---|
| 주문 번호 | DK 5515.120 |
| 재료 | 강판 알루미늄 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅 |
| General colour | RAL 7035 |
| 색상 | 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치: RAL 9005 |

특징

| | |
|--------------------------------|--|
| 제공 범위 | <p>도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임</p> <p>전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩</p> <p>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 섹션, 퀵 고정장치를 이용하여 서포트 스트립에 다양하게 장착 가능</p> <p>스페이스, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.</p> <p>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)</p> <p>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)</p> <p>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)</p> <p>IPPC 팔레트</p> <p>루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함</p> <p>후방 강판 도어, 폐쇄형, 수직 분할, 180° 경첩</p> |
| 치수 | <p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 2,200 mm</p> <p>깊이: 1,200 mm</p> |
| 높이 단위 | 47 U |
| 높이 단위 | 47 U |
| 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간 | 144 mm / 308 mm |
| 레벨 간격(납품 시 상태) | 745 mm |
| Design doors | 솔리드형 |
| 19"(482.6mm) 레벨 버전 | 장착 앵글, 482.6mm(19") |
| 부하량 | 15,000 N |
| 참고 사항 | 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음 |
| 기본 재료 | 강판 |

특징

| | |
|------------|--|
| 포장 단위 | 1 개 |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 제품 설명 | TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U |

승인

| | |
|-----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리 |
| 설명 | 적합성 인증 |