

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5516.131

## 네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 12. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5516.131 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 프레임

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

## 특징

|                |   |
|----------------|---|
| 주문 번호          | DK 5516.131   |
| 재료             | 강판<br>알루미늄<br>3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어           |
| 표면 처리          | 인클로저 프레임: 전착도장<br>내부 설치: 전착도장<br>도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅 |
| General colour | RAL 7035  |
| 색상             | 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035<br>내부 설치: RAL 9005           |

# 특징

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 제공 범위                    | 도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임<br>전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩<br>후면 강판 도어, 180° 경첩<br>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E<br>루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형<br>글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형<br>19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능<br>글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)<br>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)<br>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)<br>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)<br>IPPC 팔레트 |
| 치수                       | 폭: 800 mm<br>높이: 2,200 mm<br>깊이: 1,200 mm   |
| 높이 단위                    | 47 U  |
| 높이 단위                    | 47 U  |
| 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 | 147 mm / 305 mm   |
| 여유 공간                    |   |
| 레벨 간격(납품 시 상태)           | 745 mm  |
| Design doors             | 폐쇄형, IP 55  |
| 19"(482.6mm) 레벨 버전       | 장착 프레임, 19"(482.6mm)  |
| 부하량                      | 15,000 N  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만   |
| 참고 사항                    | 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음<br>높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인<br>클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하<br>여 인도함  |

## 특징

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 기본 재료           | 알루미늄          |
| 포장 단위           | 1 개           |
| 순 중량            | 105.1         |
| 총 무게            | 110.678       |
| EAN             | 4028177706323 |
| E-Number Sweden | E7239869      |
| ETIM 9          | EC002499      |
| ECLASS 8.0      | 27180207      |

## 승인

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 승인  | UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리<br>보호 등급     |
| 설명  | 적합성 인증             |