Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5526.131 네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 5526.131 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 프레임

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5526.131
재료	강판 알루미늄 3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치: RAL 9005

© Rittal 2025

특징

제공범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임 전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩 후면 강판 도어, 180° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형 19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공) 접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공) 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
치수	폭: 600 mm 높이: 1,200 mm 깊이: 600 mm
높이 단위	24 U
높이 단위	24 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	84 mm / 168 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	345 mm
Design doors	폐쇄형, IP 55
19"(482.6mm) 레벨 버전	장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량	15,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음 높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인 클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하 여 인도함

© Rittal 2025 3

특징

기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	63.8
총 무게	65.8
EAN	4028177706361
E-Number Sweden	E7239850
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리 보호 등급
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4