

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.181

## 네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2026. 6. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.181 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 통풍 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 프레임 포함

TS IT, 통풍형, 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.

## 특징

|                |   |
|----------------|---|
| 주문 번호          | DK 5526.181   |
| 재료             | 강판<br>알루미늄  |
| 표면 처리          | 인클로저 프레임: 전착도장<br>내부 설치: 전착도장<br>도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅 |
| General colour | RAL 7035  |
| 색상             | 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035<br>내부 설치, 전면 통풍 그릴: RAL 9005 |

# 특징

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 제공 범위                          | <p>도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임</p> <p>전방 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩</p> <p>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능</p> <p>스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.</p> <p>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)</p> <p>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)</p> <p>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)</p> <p>IPPC 팔레트</p> <p>루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 횡방향 후면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 가려진 컷아웃 포함</p> <p>후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩</p> |
| 치수                             | <p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 1,200 mm</p> <p>깊이: 600 mm</p>  |
| 높이 단위                          | 24 U  |
| 높이 단위                          | 24 U  |
| 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간 | 84 mm / 168 mm  |
| 레벨 간격(납품 시 상태)                 | 345 mm  |
| Design doors                   | 통풍 가능   |
| 19"(482.6mm) 레벨 버전             | 장착 프레임, 19"(482.6mm)  |
| 부하량                            | 15,000 N  |
| 참고 사항                          | 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음   |
| 기본 재료                          | 알루미늄  |

## 특징

|            |   |
|------------|---|
| 포장 단위      | 1 개   |
| 순 중량       | 49.5 kg   |
| 총 무게       | 52 kg   |
| 관세 번호      | 94032080  |
| ETIM 9     | EC002499  |
| ECLASS 8.0 | 27180207  |
| 제품 설명      | TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 U |

## 승인

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 승인  | UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리              |
| 설명  | 적합성 인증             |