

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.120

## 네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 12. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.120 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 앵글 포함

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 깊이 가변식 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.



## 특징

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 주문 번호          | DK 5527.120                                           |
| 재료             | 강판<br>알루미늄<br>모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm                  |
| 표면 처리          | 인클로저 프레임: 전착도장<br>내부 설치: 전착도장<br>도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅 |
| General colour | RAL 7035                                              |
| 색상             | 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035<br>내부 설치: RAL 9005           |

## 특징

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제공 범위                          | <p>도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임</p> <p>전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩</p> <p>전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 섹션, 퀵 고정장치를 이용하여 서포트 스트립에 다양하게 장착 가능</p> <p>스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.</p> <p>접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)</p> <p>19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)</p> <p>별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)</p> <p>IPPC 팔레트</p> <p>루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 횡방향 후면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 가려진 컷아웃 포함</p> <p>후방 강판 도어, 폐쇄형, 수직 분할, 180° 경첩</p> |
| 치수                             | <p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 1,800 mm</p> <p>깊이: 600 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 높이 단위                          | 38 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 높이 단위                          | 38 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간 | 84 mm / 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 레벨 간격(납품 시 상태)                 | 345 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Design doors                   | 솔리드형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19"(482.6mm) 레벨 버전             | 장착 앵글, 482.6mm(19")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 부하량                            | 15,000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 참고 사항                          | 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 기본 재료                          | 강판                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 특징

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 포장 단위           | 1 개           |
| 순 중량            | 73.5          |
| 총 무게            | 75            |
| EAN             | 4028177702721 |
| E-Number Sweden | E7239841      |
| ETIM 9          | EC002499      |
| ECLASS 8.0      | 27180207      |

## 승인

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 승인  | UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리              |
| 설명  | 적합성 인증             |