

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



DK 5527.790

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2026. 2. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5527.790 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 빈 인클로저

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 개별 설치용 빈 인클로저로 19"(482.6mm) 내부 설치 없음, 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5527.790
재료	강판 알루미늄
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
제공 범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임 전면 알루미늄 모니터링 도어(180°) 후면 강판 도어, 180° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형 글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공) 접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공) 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉) IPPC 팔레트

특징

치수	폭: 600 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 600 mm
Design doors	폐쇄형, IP 55
19"(482.6mm) 레벨 버전	19"(482.6mm) 내부 설치 미포함
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음 높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인 클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하 여 인도함
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	69 kg
총 무게	71 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, IP 55

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리 보호 등급

승인

설명

적합성 인증