

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5830.580

## SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2025. 12. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5830.580 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/ NEMA 4

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. IP 66 / NEMA 4를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

## 특징

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | SE 5830.580                                                                                 |
| 제품 설명 | 시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.                           |
| 재료    | 인클로저: 강판 1.5mm<br>도어: 강판, 2.0mm<br>후면 패널: 강판, 1.5mm<br>베이스: 강판, 1.5mm<br>장착 플레이트: 강판, 3.0mm |
| 표면 처리 | 인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장<br>장착 플레이트: 아연도금<br>베이스: 전착 도장 및 분체 코팅, 텍스처 도장    |
| 색상    | RAL 7035                                                                                    |

# 특징

|                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제공 범위                   | 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형<br>도어 개수<br>우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능<br>장착 플레이트<br>베이스, 폐쇄형<br>후면 패널, 제거 가능<br>잠금장치: 3mm 이중 걸림<br>TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 |
| 치수                      | 폭: 600 mm<br>높이: 1,800 mm<br>깊이: 400 mm                                                                                                 |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)      | 499 mm x 1,696 mm                                                                                                                       |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66                                                                                                                                   |
| 보호 등급 NEMA              | NEMA 4<br>NEMA 3R                                                                                                                       |
| 도어 개수                   | 1                                                                                                                                       |
| 기본 재료                   | 강판                                                                                                                                      |
| 포장 단위                   | 1 개                                                                                                                                     |
| 순 중량                    | 100.5                                                                                                                                   |
| 총 무게                    | 103.6                                                                                                                                   |
| EAN                     | 4028177696723                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0              | 27180101                                                                                                                                |

# 승인

|    |                    |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

# 승인

---

설명

적합성 인증  
적합성 인증 UK