

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5832.600

VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2026. 6. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5832.600 - VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 액세서리로 시스템 호환성을 확장할 수 있음. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | SE 5832.600 |
| 재료 | 인클로저: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm |
| 표면 처리 | 인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금 |
| 색상 | RAL 7035 |

특징

| | |
|-------------------------|--|
| 제공 범위 | 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 장착 플레이트 글랜드 플레이트 후면 패널, 제거 가능 잠금장치: 3mm 이중 걸림 천공 레일 2개 18 x 39 mm 후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는 |
| 치수 | 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 400 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 699 mm x 1,896 mm |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 2 유형 3 Type 3R 유형 12 |
| IK 코드 | IK10 |
| 도어 개수 | 1 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 126.7 kg |
| 총 무게 | 128.2 kg |
| PCF/VE(크라들-게이트) | 368.55 kg CO2 eq (Cat B) |

특징

| | |
|-----------------|---|
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | VX SE 개별 시스템 인클로저, WHD: 800x2000x400mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면에 1 도어형 |

승인

| | |
|-----|--|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | 표면 처리 보호 등급 |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration |