Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5833.600 VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2025. 11. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



SE 5833.600 - VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 액세서리로 시스템 호환성을 확장할 수 있음. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.







특징

주문 번호	SE 5833.600
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

© Rittal 2025

특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
	도어 개수
	1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
	장착 플레이트
	글랜드 플레이트
	후면 패널, 제거 가능
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	천공 레일 2개 18 x 39 mm
	후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는
치수	폭: 800 mm
	높이: 2,000 mm
	깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 2
	유형 3
	Type 3R
	유형 12
IK 코드	IK10
도어 개수	1
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
	134.32
총 무게	136.2
PCF/VE(크래들-게이트)	518.2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 3

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177959217
E-Number Sweden	E3465410
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리 보호 등급
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration

© Rittal 2025 4